


Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Minőség	HB7415-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	TIM
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz