


**Garant****CC.T 060204, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 060204 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	TIS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás	S
Minőség	HB7415-1
Váltólapka ISO kód	CC.T 060202
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz