


**Garant****CC.T 09T302, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 09T302 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	TIS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm

Tűrés	M
Minőség	HB7415-1
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz