


Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	S
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz