

**Garant****CC.T 060202, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 060202 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	TIS
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Tűrés	M
Minőség	HB7415-1

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz