


**Garant****WNMG 080408, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 080408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 90 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás	S
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 90 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	TIM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz