

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	TIS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	S
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz