

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HB7415-1 Minőség: HB7415-1  
Forgácstörő: TIS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7415-1
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,

Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	S
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz