


Garant**SCMT 09T304, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	50 - 110 m/min
Minőség	HB7415-1
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz