


Garant**SCMT 120404, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120404 HB7415-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás	S
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	TIS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz