

**Garant****VC.T 160404, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160404 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	TIS
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Minőség	HB7415-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz