

Garant**VC.T 160402, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCMT 160402 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415-1
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm

Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VCMT 160402
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz