

**Garant****VBMT 160404, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VBMT 160404 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 110 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	TIS
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 110 m/min
Minőség	HB7415-1
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	S
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz