

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Forgácstörő	TIS
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HB7415-1
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz