

Garant**VBMT 160402, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160402 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7415-1
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	TIS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz