

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Minőség	HB7415-1
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	TIS
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz