

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás	S
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Forgácstörő	TIM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz