


Garant**CNMG 120404, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CNNG 120404
Fő felhasználás	N

Bevonat	bevonat nélkül
Forgácstörő	AM1
Minőség	HU7305-1
Tűrés	M
Szerszámananyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz