

Garant**DNMG 110404, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM1
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Fő felhasználás	N

Minőség	HU7305-1
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz