

Garant**DNMG 150604, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Minőség	HU7305-1
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz