

Garant**DNMG 150608, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Minőség	HU7305-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	AM1

Fogásmélység a _p	0,2 - 5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz