


**Garant****WNMG 080408, Minőség: HU7305-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 080408 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 400 - 700 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Tűrés	M
Forgácstörő	AM1
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	400 - 700 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	6
Előtolás $f$	0,05 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HU7305-1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz