


Garant**WNMG 080404, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 080404 HU7305-1 Minőség: HU7305-1

Forgácstörő: AM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 700 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás	N
Minőség	HU7305-1
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	6
Forgácstörő	AM1
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz