


Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz