


Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz