


Garant**CNMG 09T304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz