

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VG
Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz