


Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CNNG 120404
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz