

**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz