


**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm

Sarokrídusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz