

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz