

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	8
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz