

**Garant****DNMG 110404, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 110404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz