


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz