

**Garant****DNMG 110408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 110408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	HB7130-2
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	VM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz