

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz