

**Garant****WNMG 080408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 080408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz