

Garant**CC.T 060202, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 060202 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM

Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz