

**Garant****CC.T 09T302, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 09T302 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz