

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz