

Garant**CC.T 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7130-2

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz