

Garant**DC.T 070202, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 070202 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Tűrés	M
Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz