

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	2

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz