

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz