

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm

Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz