

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Tűrés	M

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz