

Garant**SCMT 09T304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz