

Garant**TC.T 110204, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 110204 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz