

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Minőség	HB7130-2

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz