

**Garant****TC.T 16T304, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TC.T 16T304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Minőség	HB7130-2

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz